KERN

Stereomikroskop OSF, Typ: OSF439

Beställningsdata

Ordernummer	491735 OSF439
GTIN	4045761170117
Artikelklass	49M

Beskrivning

Utförande:
Prisvärt binokulärt stereomikroskop för enkel betraktning av mekaniska komponenter, kretskort och ytor. Greenough-optik för bästa möjliga avbildningskvalitet. Optimal belysning med steglöst dimbar LED-ovanbelysning och genomlysningsljus. Ögonavstånd 55–75 mm individuellt inställbart. Tublutning 45°. Extra stabil tack vare mekaniskt stativ med praktiskt bärhandtag. Utbytbart objektiv med 3 förstoringar för snabbt arbete.
leveransinnehåll:
Dammskyddskåpa, ögonmusslor.

Teknisk beskrivning

Arbetsavstånd	57 mm
Förstoring (gånger)	10 - 40
zoom	10–40 gånger
okular	WF 10 gånger
synfält – ∅	20 mm

Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop