Bitssortiment "Tool-Check PLUS" med bitsskruvmejsel och hylsor 39 delar

Beställningsdata

Ordernummer	676171
GTIN	4013288191601
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:
Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.
Innehåll:
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 2 st 1/25; 3 st 2/25; 1 st 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675380 1 st 1/25; 3 st 2/25; 1 st 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st 675350 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 1,0x5,5
Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K
bitsskruvmejsel: 1 st.
Bits-spärrnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676645

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips

Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	Tool-Check PLUS
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Drivverktyg	Bits-spärrnyckel 1/4 tum
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675200 1/25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675200 2/25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675200 3/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 8 mm	675240 8
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX10	675350 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX15	675350 TX15
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX20	675350 TX20
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX25	675350 TX25

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX30	675350 TX30
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675380 1/25
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675380 2/25
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675380 3/25
Spärrnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 Typ 1/4	676645 1/4