Garant GRIDLINE

Utdragshylla 75 kg, 26×20G, inbyggnadshöjd: 75mm

Beställningsdata

Ordernummer	930654 75
GTIN	4062406158934
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:
Utdragshylla **100 % utdragbar.** Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår.
Passar till:
Tillbehörsskåp 30 × 28G.
leveransinnehåll:
Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.
Lackering:
Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**
OBS!:
Inte lämplig för montering i rullbara stommar.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	26×20
Effektivt djup i G	20
Effektiv bredd i G	26
Användningsområde	Verktygsskåp
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
inbyggnadshöjd	75 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×20G
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	500 mm
Produktslag	Utdragshylla