Garant

# GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2×D, ∅ DC: 25mm

## Beställningsdata

| | |
|---|---|
| Ordernummer | 234000 25 |
| GTIN | 4045197739773 |
| Artikelklass | 21S |

## Beskrivning

**Utförande:**
De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
**Håltolerans:** –0,1 / +0,3 mm
**Beskrivning:**
För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.
**Passar till:**
Vändskär SOGX 080407.
**OBS!:**
Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

| | |
|---|---|
| Skaftlängd $L_s$ | 60 mm |
| ISO-kod vändskär | SOGX 080407 |
| Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Skaftdiameter $D_s$ | 32 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Effektiv längd $L_1$ | 50 mm |
| Serie | Power Drill |
| NominellØ D | 25 |
| Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$ | 0,25 mm |

| | |
|---|---|
| Utkragningslängd $L_A$ | 71 mm |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6535 |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6640 |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB630 |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810 |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

## Tillbehör

| | |
|---|---|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP | 239700 8IP |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |