Garant

SOMT 120504 PDER, HB8630, Typ: INOX



Beställningsdata

Ordernummer	214877 INOX
GTIN	4045197747921
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
OBS!:
Riktvärden för $a_e = 0{,}3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,17 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120504 PDER
Sort	HB8630
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	lämplig	100 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		