Garant

SOET 120504 PDER, HU7810, Typ: ALU

Beställningsdata

Ordernummer	214860 ALU
GTIN	4045197747945
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
OBS!:
Riktvärden för $a_e = 0{,}3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,2 mm
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOET 120504 PDER
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		