STAHLWILLE

Hylsnyckelsortiment QuickRelease, 3/8 tum fyrkant 19 delar

Beställningsdata

Ordernummer	633991
GTIN	4018754260683
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:
Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123, hylsor** enligt **DIN 3124.** In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120.**
QuickRelease sats i brottsäker ABS-plastbox med skumplastinlägg. Spärrhandtag, förlängare, universalknut och hylsa bildar **en helt igenom fast förbunden enhet.** Med en knapptryckning lossar du snabbt och enkelt delarna från varandra.
Användningsdata:
För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.
Material:
Chrome-Alloy-Steel, förkromat.
leveransinnehåll:
hylsor tolvkant: 14 st nr 637000
storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
t-handtag QR: 1 st nr 635750
förlängare QR: 2 st nr 635645 storlek 75; 240
universalknut QR: 1 st nr 636250
spärrskaft QR: 1 st nr 635155
Förvaring i: ABS-plastlåda
höjd: 57 mm
fyrkantsfäste: 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-22 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-22 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Antal delar	19
Nyckelvidder	metrisk
Längd	322 mm
Bredd	134 mm
höjd	57 mm
med QuickRelease	ja
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 19 mm	637000 19
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 22 mm	637000 22
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 13 mm	637000 13
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637000 16
Kardanknut 3/8 tum QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 240 mm	635645 240
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 15 mm	637000 15
T-handtag, 3/8 tum QuickRelease totallängd 165 mm	635750 165
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 11 mm	637000 11
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 21 mm	637000 21
Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare QuickRelease Typ	635155
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 9 mm	637000 9
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 17 mm	637000 17
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 10 mm	637000 10
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 75 mm	635645 75

Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 12 mm	637000 12
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 14 mm	637000 14
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 18 mm	637000 18
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 8 mm	637000 8