Garant GRIDLINE

Verktygsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor: 800/5

Beställningsdata

Ordernummer	930715 800/5
GTIN	4062406273736
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:
Komplett utrustat verktygsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.
Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.
Beläggning:
Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 300
Lackering:
Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**
Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.
OBS!:
Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	20

effektiv höjd	700 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
Djup	600 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
vikt	124 kg
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Antal lådor	5
djup i E	700
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva bredd i G	36
Bredd	1000 mm
Antal dörrar	0
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930735 800
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930745 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	930745 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	930745 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930745 75