



EAN:	4013288229915	Abmessung:	230x130x65 mm
Teilenr:	05006605001	Gewicht:	748 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

15-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. 1 Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm. Mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006605001 - 4013288229915


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes. Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm EN ISO 6789.

Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

PlusMinus Werkzeuge



Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

Hör- und spürbares Überrasten



Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006605001 - 4013288229915

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm

 05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm

 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm

 05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

 05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

 05006540001 1x TX 15 x 157 mm

 05006541001 1x TX 20 x 157 mm

 05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm

 05006500001 1x 0,4 x 2,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm

 05006506001 1x 0,6 x 3,5 x 157 mm

 05006507001 1x 0,8 x 4 x 157 mm

 05006508001 1x 1 x 5,5 x 157 mm



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006605001 - 4013288229915

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de