Atlas Copco

Tryckluftsdriven rak slipmaskin G2424, hylsdiameter 6 mm Lång, Typ: S085

Beställningsdata

Ordernummer	079448 S085
GTIN	7322590019891
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:
Kraftfull och **robust rakslip** med mycket **lugn gång.** Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**
Med lång, smal spindel, perfekt för hålslipning. Längd 317 mm.
Spänntångdiameter 6mm.
leveransinnehåll:
Inklusive erforderlig nippel.
Reservdel:
Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8500 min^{-1}
rekommenderad slangdimension (invändig ∅)	13 mm
bullernivå	70 dB(A)
tillverkarens beteckning	G2424 S085
maximala vibrationer enligt EN	5,3 m/s^2
axeleffekt	440 W

vikt	0,96 kg
maximal luftförbrukning	252 l/min
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Energiförsörjning	Tryckluftsdriven
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6