HEDI

Batteridriven LED-stavlampa, Typ: 160

Beställningsdata

Ordernummer	081259 160
GTIN	4003644006090
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:
Batteridriven stavlampa med vridbar plastkrok; strömbrytare, separat kopplingsbar ytbelysning och ficklampa.
Kraftig ytbelysning via 160 lysdioder. Med laddare 230 V / 12 V och laddkabel för motorfordon.
Funktion:
IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ∅ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

ATEX-zon	ingen
vikt	300 g
Energiförsörjning	Batteridriven
ljusflöde	1000 lm
Batterityp	Nickelmetallhydrid
IP-skyddsklass	IP 20
Antal ingående batterier	1
totallängd	520 mm
brinntid	2 h
Huvud-∅	58 mm
ljuseffekt	10 W

Produktslag	Inspektionslampa