



Kardanový kloub, 1/2 palce, Typ: 1/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, zaobleným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým vroubkům lze unášecí a spojovací díly spojit „naslepo“.

Norma:

DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Celková délka: 71 mm

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	71 mm
s funkcí QuickRelease	ne
Druh produktu	Spojovací díl

Příslušenství

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 31-dílná Typ 6	638016 6
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 63-dílná	630021
Sada nástrčných klíčů metrické/palce, 1/2palcový čtyřhran 45-dílná	638810
Sada nástrčných klíčů a očko ploché klíče, čtyřhran 1/2 palce 47-dílná	638561
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 31-dílná Typ 12	638016 12
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 38-dílná Typ 6	630016 6
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32-dílná Typ 6	639066 6
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 22-dílná Typ 6	637816 6
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 39-dílná	639261
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 21-dílná Typ 6	638166 6
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 28-dílná Typ 6	637916 6
Sada hlavíc pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 21-dílná	639701
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 22-dílná Typ 12	637816 12
Sada nástrčných klíčů rozměry v palcích, 1/2palcový čtyřhran 23-dílná	638711