HEDI

Tryckluftsslangvinda 1/4 tum, Effektiv slanglängd: 20m

Beställningsdata

Ordernummer	080060 20
GTIN	4003644006632
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:
Industrislangvinda av stålplåt med ergonomiskt handtag, hög hållfasthet, lagrad vev och spärr. Slanginner-∅ = 9 mm, arbetstryck max 12 bar.

Teknisk beskrivning

Invändig slang-∅	9 mm
material hus	stålplåt
Maximalt arbetstryck	12 bar
Effektiv slanglängd	20 m
Produktslag	Slangupprullare

Tillbehör

Tryckluftsslangvinda 1/4 tum utan slang Typ LEER	080065 LEER