Garant

GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm

Beställningsdata

Ordernummer	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Artikelklass	21U

Beskrivning

Utförande:
Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.
OBS!:
Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Stift	259049 8
Funktionsbredd L_4	32 mm
Underläggsplatta	259033 9
Spännjärn	259038 20
Serie	Master Eco
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	MTJNR/L 2525X16
Passande vändskär	TN.. 1604..
Huvudängd L_1	35 mm

Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
totallängd L	105 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	QuickTurn skärhållare

Tillbehör

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3