Garant

# ANGT 160605 PPFR, HU7710, Typ: ALU

## Beställningsdata

| | |
|---|---|
| Ordernummer | 216012 ALU |
| GTIN | 4045197411228 |
| Artikelklass | 21A |

## Teknisk beskrivning

| | |
|---|---|
| Typ | ALU |
| Matning $f_z$ per tand | 0,13 mm |
| Hörnradie | 0,5 mm |
| ISO-kod vändskär | ANGT 160605 PPFR |
| Sort | HU7710 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

## Användardata

| | Lämplighet | $V_c$ | ISO-kod |
|---|---|---|---|
| Aluminium, plast | lämplig | 1000 m/min | N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alu (kortspånig) | lämplig | 700 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 600 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |