Garant

SEKR 1203 AFFN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU

Beställningsdata

Ordernummer	213961 ALU
GTIN	4045197555717
Artikelklass	21B

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,24 mm
Typ	ALU
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKR 1203 AFFN
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	725 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	650 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	480 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		