Garant

Cirkulärfräsar, Stål, Typ: 18

Beställningsdata

Ordernummer	217250 18
GTIN	4045197571908
Artikelklass	21Q

Beskrivning

OBS!:
Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	25 mm
maximalt sågdjup S_{max}	6,5 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Invändig diameter d_1	9 mm
Spännskruv-sats	219818 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftutförande	Weldon
minsta borr-Ø D	14 - 22 mm
totallängd L_{tot}	71,5 mm
för skivtyp	P16
Invändig	ja
Gängdjup	20,9 mm
Material fräs	Stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219818