Garant

Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/2mm

Beställningsdata

Ordernummer	211852 20/2
GTIN	4045197648570
Artikelklass	21O

Beskrivning

Utförande:
Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.
Användningsdata:
Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.
OBS!:
GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø D_2	17,7 mm
Skär-Ø D_C	20 mm
Passande vändskär	VDGT 11T2..
totallängd L_{tot}	35 mm
Fästgänga M	M10
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm

spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningslängd L för α_{max}	16,4 mm
spiralfräsning ∅ D_{min}	38 mm
Rampningsvinkel α_{max}	5,23 grad
∅ D_3	18 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Vändskärsskruvsats10 delar	219801
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP