Garant

APMT 060204 ER, HB7510, Typ: ST1400

Beställningsdata

Ordernummer	215646 ST1400
GTIN	4045197601452
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,25×D / a_p = 3 mm, $a_{p\,max}$ = 4 mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 060204 ER
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		