Garant

CC.T 120404, Sort: HU7310

Beställningsdata

Ordernummer	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Primäranvändning	N
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AM
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning