Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm

Beställningsdata

Ordernummer	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 2
Huvudängd L_1	29 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 2525M12
Funktionsbredd L_4	32 mm
Passande vändskär	SN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 20
Skaftmått	25 mm
Fjäder-sats	259044 2
Hävarmsskruv	259018 2
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Underläggsplatta Typ 20	259031 20
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500