HEDI

LED-allmänbelysning, 230 V, effektförbrukning: 35W

Beställningsdata

Ordernummer	081268 35
GTIN	4003644005604
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:
Skuggfritt och bländfritt utförande med stor ljusspridning.
Robust arbetslampa med gummerade detaljer på sidorna och fem lutningsvinklar beroende på position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrerat bärhandtag, PÅ/AV-knapp på baksidan. Godkänd för varaktig användning utomhus samt på bygg- och monteringsplatser enligt BGI 608.
Funktion:
IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Inställningsbar strålningsvinkel	90 grad
Inställningsbar strålningsvinkel	35 grad
Inställningsbar strålningsvinkel	25 grad
Inställningsbar strålningsvinkel	15 grad
Inställningsbar strålningsvinkel	0 grad

effektförbrukning	32 W
vikt	2300 g
ljusflöde	4920 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 54
märkspänning	230 V
totallängd	273 mm
total bredd	256 mm
totalhöjd	163 mm
Anslutningskabel längd	3 m
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Allmänbelysning