LEDLENSER

LED-pannlampa, Typ: H7R.2

Beställningsdata

Ordernummer	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:
Förstklassiga och kraftfulla LED-pannlampor. **Ljusstark**, fokuserbar och steglöst dimbar. Med flera ljuslägen.
Återuppladdningsbar. Med litiumjonbatteri och USB-laddare.
Funktion:
IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ∅ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

bältesväska ingår i leveransen	nej
Belysningsbredd	50 - 160 m
Batterispänning	3,7 V
brinntid	4 - 30 h
advanced Focus System (AFS)	ja
ljusflöde	20 - 300 lm
vikt	165 g
tillverkarens beteckning	H7R.2
Energiförsörjning	Nätdriven

smart Light Technology (SLT)	ja
batterikapacitet	1,4 Ah
Huvud-∅	35 mm
Rapid Focus	ja
IP-skyddsklass	IP X6
ATEX-zon	ingen
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Dimbar belysning	ja
Produktslag	Pannlampa