Garant

Borrstång, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 60/16mm

Beställningsdata

Ordernummer	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	29 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärsskruv	279810 2
Mittförskjutning L_3	16,3 mm
totallängd L	250 mm
Invändig	ja
Underläggsplatta 1,5°	272620 1,5
Skruv förunder-läggs-platta	279824 1
Skaftdiameter D_S	32 mm
Halsbredd L_4	25 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Spännskruv	272500
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272620 1,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500