Garant

Borrstång, Vänster, Utkragningslängd / plattstorlek L: 120/16mm

Beställningsdata

Ordernummer	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	24 mm
Mittförskjutning L_3	13,4 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärsskruv	279810 2
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skruv förunder-läggs-platta	279824 1
Underläggsplatta 1,5°	272630 1,5
Skaftdiameter D_S	20 mm
Halsbredd L_4	20 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv	272500
Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10