Garant

Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 75X50mm

Beställningsdata

Ordernummer	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Artikelklass	41G

Beskrivning

Utförande:
Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Levereras i plastlåda.
Användningsdata:
För kontroll och precisionsarbeten.
Noggrannhet:
DIN 875 / 1 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,014 mm
skänkeltvärsnitt	15×4 mm
skänkellängd	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 75X50 mm	451600 75X50