WIKA

Spännkraftmätdosa för trebacks chuckar, mätområde: 0-75kN

Beställningsdata

Ordernummer	479115 0-75
GTIN	2050001858832
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:
Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning. Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).
Fördel:
Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.
Användningsdata:
Inom tillverkning av verktygsmaskiner.
Mycket lämpliga för **användning i trebackchuckar.**
leveransinnehåll:
Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Teknisk beskrivning

skalgraderingsvärde	2 kN
∅ kraftupptagare	90 mm
mätområde	0 - 75 kN

kraftupptagarens höjd	57 mm
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare