Mitutoyo

Vippindikator mätspetsarmlängd 17,4 mm, Mätområde per riktning/ stommens ∅: 0,4/40mm

Beställningsdata

Ordernummer	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:
Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
Med 1/100-avläsning.
Mitutoyo – Ädelstenslagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.
Användningsdata:
Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.
leveransinnehåll:
Inklusive spänntapp ∅ 8 mm.
Specialtillbehör:
Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.
Reservdel:
Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.
OBS!:
Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 – Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
mätområde per riktning	0,4 mm
inspänningsskaft-∅ h6	8 mm
mätkraft	0,3 N
Mätkulans ∅	2 mm
Höljes-∅	40 mm
svängområde	2×110 grad
spetslängd	17,4 mm
Norm	DIN 2270
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG

Tillbehör

Ledat mätstativ aktionsradie 120 mm	359680 120