Borr för sten-/keramikplattor, Ø: 8mm

Beställningsdata

Ordernummer	787035 8
GTIN	9002741151363
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:
Två delar. Ett borr med **diamantslipat hårdmetallskär** med patenterad centreringsspets för noggrann punktansättning och exakta hål utan skador. Med 10 mm skaft. Ett hårdmetallborr för användning i yrkesborrchuckfäste. Med 1/4 tum (E 6,3) sexkantskaft.
Användningsdata:
För **mycket hårda stenplattor** upp till Mohs-/ritshårdhet 9 samt glas och porslin.
OBS!:
Inte lämpligt för slagborrning. Spindelvarvtal högst 200 v/min. Ingen kylning krävs.

Teknisk beskrivning

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skärmaterial	VHM
Antal borr	2
Skaft	Cylindriskt skaft
maximalt varvtal:	200 min^{-1}

Skaft-∅	10
Bits sexkantskaft	E 6,3
totallängd	120 mm
∅	8 mm
Produktslag	Stenborr