Verktygssortiment A / 95 delar – grundutrustning

Beställningsdata

Ordernummer	680560
GTIN	2050001021847
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:
Vanliga sortiment för förvaring i verkstadsvagnar, arbetsbänkar, lådor etc.
leveransinnehåll:
Tajima rullmåttband: 1 st. nr 462300 strl. 5
DICK halvrundfil, huggning 2: 1 st nr 513200 strl 200
Filskaft av hårdträ: 1 st. nr 519400 strl. 120
Sats med nyckelfilar i plåtetui: 1 st nr 518950 (6 delar)
handstålborste: 1 st nr 575000 strl 4
Stahlwille® dubbla u-nycklar, sats: 1 st nr 611000 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® ringnyckelsats: 1 st nr 615500 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)
Vinkelskruvmejselsats insex för Torx®: 1 st nr 626072 storlek 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® hylsnyckelsortiment 1/2 tum inklusive drivdelar: 1 st nr 637916 strl. 6 (28 delar)
Wera spårskruvmejselsats: 1 st nr 660110 strl. 6 (3,5 - 10 mm)
150 spänningsprovare 110 – 250 V: 1 st nr 665014 storlek 2,5
PB Swiss Tools spårskruvmejsel kort: 1 st. nr 664100 strl. 6,5
Wera skruvdragare kort för Phillips: 1 st nr 668260 storlek 2S
Wera skruvmejselsats för Phillips: 1 st nr 667710 storlek 3 (3 delar)
KNIPEX® kraftkombitång, förkromad: 1 st nr 700400 strl 180
KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705900 strl 250
KNIPEX® sidavbitare, förkromad: 1 st nr 724861 strl 160

RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 stl 6 (2 - 6; 120 mm)
GARANT smideshammare: 1 st nr 750110 strl 500
Wera plasthammare med uretaninsatser: 1 st nr 754200 strl 32
PB Swiss Tools syl med plasthandtag: 1 st nr 831600 strl 110
RENNSTEIG trekantigt skavstål med trähandtag: 1 st nr 836010 strl 150
RENNSTEIG planskavstål med trähandtag: 1 st nr 837020 strl 200
Tajima universalkniv, 18 mm-blad: 1 st. nr 845030
oljekanna av plast med mässingsrör: 1 st nr 083529 strl 80
Teleskopmagnet: 1 st nr 081650 (längd 160 – 670 mm)
ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Teleskopmagnet	081650
Liten plastoljekanna Rymd 80 ml	083529 80
Rullmåttbandextra stabil bandlängd 5 m	462300 5
Halvrundfil Längd utan tånge 200 mm	513200 200
Nyckelfilsats, 6 delari plåtetui	518950
Filskaft av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 4	575000 4
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 10	611000 10
Ringnyckelsats, hög bockning Antal nycklar 10	615500 10
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 8	626072 8
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant28 delar Typ 6	637916 6

Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag Antal skruvmejslar 5	660110 5
Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag Antal skruvmejslar 6	660110 6
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 6,5 mm	664100 6,5
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
Skruvmejselsats för Phillips, med Kraftform-handtag Antal skruvmejslar 3	667710 3
Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 2S	668260 2S
Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor totallängd 180 mm	700400 180
Polygriptång Cobra® förkromad totallängd 250 mm	705900 250
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724860 160
Flatmejslar totallängd 175 mm	740500 175
Hålstanssatsi plasthållare antal verktyg 6	745600 6
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500
Plasthammare med polyuretanslag huvud-Ø 32 mm	754200 32
Pryl med plastskaft klinglängd 110 mm	831600 110
Trekantigt skavstål klinglängd 150 mm	836010 150
Planskavstål klinglängd 200 mm	837020 200
Universalkniv med 2K-handtagmed 1 klinga, 18 mm	845030