HOLEX

Digitalt djupmått, Mätområde: 50mm

Beställningsdata

Ordernummer	418760 50
GTIN	4045197927682
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:
Digitala djupskjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning behövs. Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.
leveransinnehåll:
Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
nålhålsstickans längd	6 mm
nålhålsstickans ∅	1,5 mm
felgräns	0,02 mm
ansatsens längd	50 mm
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmåtthållare	412236