Garant

SEET 1305 AGSR, HB7510, Typ: ST1400

Beställningsdata

Ordernummer	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
OBS!:
Används tillsammans med nr 213596 UNI för bästa ytkvalitet.
Riktvärden för användning för a_e = 0,5 ... 1×D / a_{pmax} = 4mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,22 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEET 1305 AGSR
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	lämplig	120 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		