Garant

XOMW060310ZZSR, HB4715, Typ: HART



Beställningsdata

Ordernummer	212830 HART
GTIN	4045197942579
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max}$

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,4 mm
Typ	HÅRD
Hörnradie	1 mm
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XOMW060310ZZSR
Sort	HB4715
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p\,max}$	0,5 mm
maximalt sågdjup $a_{p\,max}$	1 mm

Programmeringsradie vid $a_{p\,max}$	2 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 50 HRC	lämplig	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	200 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		