Grundhyllställ, Djup 500 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2000/750mm

Beställningsdata

Ordernummer	990504 2000/750
GTIN	4004514204820
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:
T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel insticksskonstruktion.
Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.
Beskrivning:
Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Användningsdata:
Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.
leveransinnehåll:
Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.
OBS!:
- **Klämfötter ingår i leveransen.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.**

· **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

Bredd	810 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	810 mm
Antal profilram	2
antal hyllor	5
höjd	2000 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Djup	536 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Hyllplanets djup	500 mm
hyllställsdjup	500 mm
Hyllplan bredd	750 mm
Maximal fältlast	1300 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Golvhyllställ