Garant

Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 0,390-27

Beställningsdata

Ordernummer	130036 0,390-27
GTIN	4062406041496
Artikelklass	10N

Beskrivning

OBS!:
Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 3 st
Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 371
totallängd L	100 mm
Gäng-∅	9,906 mm
Antal spånspår	3
Gängdjup	19,812 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant ☐	8 mm
Gängstigning	0,941 mm
Kärnhåls-∅	9 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Varvper tum	27
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS-LH

gänga	0,390-27 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp