Garant

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 29 delar, Typ: 12

Beställningsdata

Ordernummer	637912 12
GTIN	4062406061364
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:
Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123, hylsor** enligt **DIN 3124.** In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120.**
Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat **polyuretanskumplastinlägg** där de alltid är klara fatt använda. Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 642129.
Användningsdata:
För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.
Material:
Kromvanadinstål, förkromat.
leveransinnehåll:
Hylsor: 23 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 125; 250
vardera 1 sexkanthylsnyckel: 1 st nr 641629 storlek 1/2
Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda
OBS!:
Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st. nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Antal delar	29
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-34 mm
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Polyuretaninlägg för sortiment 637912	630304 637912
Systembox Typ 4	630305 4
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
easyPick smådelsbehållareHöjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1