Garant

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 7mm

Beställningsdata

Ordernummer	643229 7
GTIN	4062406062118
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:
Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.
Norm:
DIN 7422
Material:
Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
OBS!:
GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 643232; HOLEX: Nr 643222).

Teknisk beskrivning

∅ fästsida	22,5 mm
Längd	60 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats