Garant GRIDLINE

Verktygsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 1250/13

Beställningsdata

Ordernummer	931105 1250/13
GTIN	4062406062675
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:
Komplett utrustat verktygsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.
Beläggning:
Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
Lackering:
Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**
Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.
OBS!:
Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Antal dörrar	0
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej

höjd	1250 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva bredd	650 mm
Antal lådor	13
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	1150 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
ComfortClose	nej
vikt	231 kg
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Bredd	750 mm
effektiv höjd för lådor	1150 mm
Djup	700 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats	nej

Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931155 1250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Lådstyrningar(par) Bärförmåga 75 kg	939901 75