Garant GRIDLINE

Verktygsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 1000/6A

Beställningsdata

Ordernummer	931115 1000/6A
GTIN	4062406062767
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:
Komplett utrustat verktygsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.
Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.
Beläggning:
Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200
Lackering:
Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**
Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.
OBS!:
Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	900 mm

Djup	700 mm
Bredd	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	135 kg
Antal dörrar	0
Antal lådor	6
ComfortClose	nej
lådornas effektiva djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
höjd	1000 mm
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
effektiv höjd för lådor	900 mm
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931165 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931165 200
Lådstyrningar(par) Bärförmåga 200 kg	939901 200