Garant GRIDLINE

Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm

Beställningsdata

Ordernummer	940053 1000
GTIN	4062406067526
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Utförande:
Skåp med utrustning i 30×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.
leveransinnehåll:
Skåp inklusive hyllor.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**
OBS!:
Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
Djup	500 mm

ComfortClose	nej
höjd	1000 mm
antal hyllor	2
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Handtag positionering	nedtill
vikt	48 kg
effektiv höjd	845 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningssats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningssats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30