HOLEX

视频内窥镜 无探头

订购数据

订货号	492921
GTIN	4045197739049
产品分类	42L

描述

技术说明**:**
HOLEX 视频内视镜具有大型，详细的液晶显示屏和丰富的功能。遮阳板可在阳光直射下提供额外保护。通过两个把手，可以牢固地把持设备。基础仪表兼容于所有编号为 492932 – 492944 的 HOLEX 内窥镜测头。
· 基础仪表带有 **7** 英寸液晶显示屏（**6** 英寸截图）。
· 变焦模式，**3** 档数字变焦：**1.5×**、**2×** 和 **5×**。
· 可以保存记录的图像和视频。
· **USB** 和 **AV** 输出端。可以通过集成式 **USB** 和 **AV** 输出端将图像和视频传输到一台电脑中。
· 内置可重复充电的锂离子蓄电池，使用时间为 **5** 小时。
· **IP55** 保护。
· 通过操作按钮将图像顺时针旋转 **90°**。
优点**:**
· 极其坚固，最为适合在户外使用。
· 图像区非常大，可达 **6** 英寸。
· 显示屏分辨率为 **640 × 480 px**。
· 图像区可分割，可同步显示 **0°**与 **90°**视角。
· 可通过录音进行注释。通过内置麦克风可以在检查期间对录音进行注释。这省去了繁琐的笔记创建和摘要。
· 选择的设置将明晰地显示在显示屏上。
功能**:**
IP55：可防范各个方向的喷射水和内部积尘（尘密），还有完整的接触保护。
供货范围**:**

坚固耐用且防水防尘的运输箱，SD 记忆卡（16 GB），电源适配器（AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz），USB 数据线，AV 线缆，清洁用套装产品。不带探针。
特殊附件**:**
内窥镜探针，编号 492932 – 492944。
录制格式: JPEG / AVI（30 fps）
显示器分辨率: 640×480 px
变焦景深: 16 – 60 mm
工作温度: 0 - 60 °C
重量: 1.3 kg

技术说明

重量	1.3 kg
工作温度	0 - 60 °C
长度	240 mm
显示器分辨率	640×480 px
宽度	154 mm
高度	47 mm
录制格式	JPEG / AVI（30 fps）
变焦景深	16 – 60 mm
供电	蓄电池驱动
接通/关闭开关	是
产品类别	内窥镜

配件

内视镜探头，柔韧易曲 测头长度 2000 mm	492940 2000
内视镜探头，不易曲 测头长度 1000 mm	492936 1000
内视镜探头，柔韧易曲 测头长度 2000 mm	492938 2000
视角方向 0° 和 90° 适配器	492898
内视镜探头，头部可以弯曲，柔韧易曲 测头长度 1500 mm	492944 1500
内视镜探头，柔韧易曲 测头长度 1000 mm	492937 1000

内视镜探头，头部可以弯曲，柔韧易曲 测头长度 3000 mm	492944 3000
内视镜探头，不易曲，可以切换 测头长度 1000 mm	492932 1000
内视镜探头，不易曲 测头长度 2000 mm	492934 2000
内视镜探头，不易曲 测头长度 1000 mm	492934 1000
内视镜探头，头部可以弯曲，柔韧易曲 测头长度 1000 mm	492942 1000
遮阳板及螺栓	492917
电源适配器5V	492919