布基胶带, 黑色, 宽度×长度 (mm×m): 48X50

订购数据

订货号	083601 48X50
GTIN	4042448392961
产品分类	08M

描述

技术说明:
tesa® 4662 duct tape 具有出色的粘附力，甚至适合粗糙和多尘的表面。它防水、易弯曲，灵活柔软。管道和管线密封以及在泥灰和砖墙上使用的理想选择。可轻松用手沿横向和纵向撕断。
提示:
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明

长度	50 m
宽度	48 mm
厚度	0.23 mm
颜色	黑色
制造商名称	布基胶带 4662
织物细度	27
耐温至	95 °C

存储温度	15 - 35 °C
胶粘剂	天然橡胶
仓储空气湿度	50 - 70 %
载体材料	织物材料
胶带类型	单面
存在基材	否
特点	防水
特点	柔韧性好
特点	可手撕
膨胀性	18 %
抗拉强度	3 N/mm
钢材黏结力	0.44 N/mm
应用	固定
应用	密封
应用	捆扎
应用	定位
应用	包装
应用	粘合
产品名称属性	黑色
产品类别	胶带