精密石材瓷砖钻头, 钻头直径: 6mm

订购数据

订货号	787035 6
GTIN	9002741151356
产品分类	76G

描述

技术说明:
2 件套。采用经过金刚石研磨加工的硬质合金刀片的钻头，配以获得专利的定心顶尖，可以实现精准的定心，不会导致钻头崩断。配以 10 mm 钻柄。配套用于市售钻夹头的硬质合金钻头。带有 1/4 英寸 (E 6.3) 6 角柄。
应用:
可以加工最坚硬的石板（莫氏硬度/Ritz 硬度等级 9 级）以及玻璃和陶瓷。
提示:
不适合用作冲击钻。主轴转速最高 200 转/分钟。不需要冷却。

技术说明

冲击应用 / 非冲击应用	不能进行冲击钻削
钻头数量	2
钻头直径	6 mm
总长度	115 mm
刀柄	圆柱柄

最高转速	200 min^{-1}
刀具材料	HM
柄直径	10
批头六角柄	E 6,3
产品类别	冲击钻