NT TOOL

强力刀柄, SK 40, 直径 D1: 32mm

订购数据

订货号	300785 32
GTIN	2050001772091
产品分类	33K

描述

技术说明:
· 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
· 用防腐涂层进行保护。
· 防尘和防水。
· 出色的夹紧力提升了使用寿命，改善了表面质量。
· 通过采用夹套，令夹紧范围更灵活。
· 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
· 内部冷却液供给。
优点:
· 刀具使用寿命长。
· 减振特性。
· 因采用了增强型装夹螺母，因此提高了稳定性。
应用:
用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。
供货范围:
包括装夹螺母。
特殊附件:
拉紧螺栓，编号 308600 – 308806。
夹钳编号 309575 – 309576。

技术说明

夹紧直径 D_1	32 mm
悬伸长度 A 尺寸	105 mm

夹钳外径 D	73 mm
适合的钩形扳手，编号628400	68 / 75
最大夹紧力	4000 Nm
固定器	SK 40
刀柄标准	ISO 7388-1
型式	AD
动平衡精度 G 对应的转速	G 6.3，在 15000 min^{-1} 条件下
径向跳动精度	≤ 5 µm
切削加工策略	HPC
产品类别	动力卡盘

配件

特种拧紧销 适用于锥柄 40	308740 40
刀柄拉拴密封，B 型 适用于锥柄 40	308650 40
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 14 mm	309576 14
Hurco 45° 拧紧销，带 4 mm 开孔及配合件密封 适用于锥柄 40	308801 40
刀柄拉拴Mori-Seiki，密封，A 型（L1 = 29 mm） 适用于锥柄 40	308630 40
拧紧销，18CrNiMo7型式 A 适用于锥柄 40	308605 40
刀柄拉拴密封，B 型 适用于锥柄 40	308620 40
刀柄拉拴密封 适用于锥柄 40	308660 40
90° 拧紧销密封 适用于锥柄 40	308790 40
刀柄拉拴规格 B 适用于锥柄 40	308640 40
45° 拧紧销密封 适用于锥柄 40	308760 40
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 8 mm	309576 8
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 12 mm	309576 12
刀柄拉拴型式 A 适用于锥柄 40	308600 40

刀柄拉拴密封，A 型 适用于锥柄 40	308610 40
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 6 mm	309576 6
特种拧紧销，无内螺纹密封 适用于锥柄 40	308700 40
Hurco 45° 拧紧销，带公差密封 适用于锥柄 40	308802 40
45° 拧紧销密封 适用于锥柄 40	308765 40
拧紧销，18CrNiMo7密封，B 型 适用于锥柄 40	308615 40
刀柄拉拴Mori-Seiki，密封，A 型（L1 = 26 mm） 适用于锥柄 40	308625 40
刀柄拉拴密封 适用于锥柄 40	308635 40
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 20 mm	309576 20
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 10 mm	309576 10
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 25 mm	309576 25
刀柄拉拴Mazak，A 型 适用于锥柄 40M	308670 40M
配套用于强力刀柄的弹簧夹套 公称夹紧直径 d 16 mm	309576 16
Hurco 90° 拧紧销，带开孔及公差密封 适用于锥柄 40	308806 40
90° 拧紧销密封 适用于锥柄 40	308795 40
60° 拧紧销密封 适用于锥柄 40	308785 40