



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 250/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo skříčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Skříčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Typ	250
Počet rozpěrných šroubů	4
Vnější Ø A	256 mm
Upínání krátký kužel	6
Ø středícího kužele B	106,39 mm
Upínací zdvih na čelist S	7,7 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	10 - 250 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	92 - 252 mm
Průchod E	62 mm
Maximální počet otáček	4200 min ⁻¹
Hmotnost	33,2 kg
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ skličidla 250	313210 250
--	------------

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ skličidla 250	313205 250
---	------------

Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313250 250
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313200 250
Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313207 250