



## Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 200/6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Třída artiklu	33U

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo sklíčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

#### Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

**Rozsah dodávky:**

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní a přídatné čelisti** viz č. 313200 – 313350.

## Technický popis

Průchod E	52 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Hmotnost	18,6 kg
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	72 - 224 mm
Vnější Ø A	206 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	8 - 208 mm
Ø středícího kužele B	106,39 mm
Maximální počet otáček	4800 min <sup>-1</sup>
Upínací zdvih na čelist S	7 mm
Typ	200
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Upínání krátký kužel	6
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

## Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200
	313205 200

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200

Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200

313207 200

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200

313210 200

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200

313200 200