



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 250/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313135 250/8
GTIN	2050001928849
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo skříčidla kalené do \varnothing 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších \varnothing .

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Skříčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	10 - 250 mm
Upínání krátký kužel	8
Ø středícího kužele B	139,735 mm
Upínací zdvih na čelist S	7,7 mm
Maximální počet otáček	4200 min ⁻¹
Vnější Ø A	256 mm
Hmotnost	33,9 kg
Typ	250
Počet rozpěrných šroubů	4
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Průchod E	62 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	92 - 252 mm
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313210 250
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313207 250

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250

313205 250

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250

313250 250

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250

313200 250