



Modulární svěrák dlouhý, Šířka čelistí A: 150/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Třída artiklu	35G

Popis

Provedení:

- **Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).**
- **Snadné nastavování upínací šířky.**
- **Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.**
- **Povrchově kalené HRC 60.**
- **Rovnoběžnost 0,02 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně vtahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Upozornění:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Technický popis

Výška základního tělesa G	50 mm
Celková délka L	680 mm
Lícovaná drážka příčná n	16 mm
Hmotnost	35 kg
Rozsah upínání b	460 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Gerardi 150
Výška čelistí C	50 mm

Lícovaná drážka podélná I	16 mm
Šířka čelistí A	150 mm
Maximální upínací síla při 80 Nm	30 kN
Řada	Gerardi 150
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Modulární prvek pevný (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362150 150
Prizmatická nástavbová čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362135 150
Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362147 150
Pár upínek Pro šířku čelistí 150 mm	362120 150
Podélně drážkovaná předsazovací čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362146 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 12/16 mm	362160 12/16
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 14/16 mm	362160 14/16
Pohyblivá čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362143 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 16/16 mm	362160 16/16
Modulární prvek pohyblivý (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362145 150
Upínací prvek kompletní (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362144 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 20/16 mm	362160 20/16
Hladká předsazovací čelist, měkká (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362148 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 18/16 mm	362160 18/16
Úhlová nástavbová čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362130 150

Střední čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362142 150
Prizmatická čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362125 150