

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čisticí přístroj PRESET, Objem: 18l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082923 18
GTIN	2050001963468
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Pevné přístroje: PRESET – tažená ušlechtilá ocel, pro ukládání častých použití.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Technický popis

Objem čisticí nádoby	18 l
Možnost rozšíření – sušicí modul	ne
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ne
Výška přístroje	320 mm

Výška čisticí nádoby	200 mm
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ne
Délka čisticí nádoby	330 mm
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ne
Hmotnost	8,7 kg
Délka přístroje	386 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	800 W
Šířka čisticí nádoby	300 mm
Topný výkon	800 W
Šířka přístroje	355 mm
Jmenovité napětí	230 V
Délka vkladacího koše	267 mm
Příkon	1000 W
Šířka vkladacího koše	241 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovitá kapacita	12,9 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/ kg 2,5	082934 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/ kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT5 Množství náplně l/ kg 10	082935 10
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1	082931 1
	082932 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/
kg 10

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK

082931 AK

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/
kg 10

082934 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/
kg 2,5

082932 2,5