



Lepidlo na zajištění závitů, 250 ml, Označení výrobce: 55-03



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Třída artiklu	08G

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Střední pevnost, lze použít jako lepidlo na zajištění a utěsnění závitů, do 200 °C, i pro pasivní materiály, nezanechává stopy.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Minimální moment uvolnění	18 - 23 Nm
Pro velikost závitů M až	M36

Označení výrobce	55-03
Skladovací teplota	20 °C
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Barva	modrá
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	bez označení
Vlastnost	brání zadření
Vlastnost	thixotrop
Vlastnost	odolný proti vibracím
Bod vzplanutí	100 °C
Tvar	kapalný
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Olejnáté povrchy
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Vhodné pro materiál	Kov
Plnicí množství	250 ml
Rozsah teplot pro použití	-55 - 200 °C
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Dotyková pevnost za	10 - 20 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	250 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel Vhodné pro velikost nádoby 50 ml	083344 50
Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7063	083392 7063
Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7061	083391 7061